

# Ürün veri sayfası

## GEZE ActiveStop yatık durumda yapılandırılmış \*



İç mekandaki dairesele kapılar için iki taraflı kapı freni, ahşap veya cam kapılar için yapılandırılmış

### KULLANIM ALANLARI

- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar için iç mekan
- Yüksek geçiş kolaylığı sağlayan oda kapıları
- Kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Mevcut kapılarda yükseltme donatımı için üstten montaj şekli
- DIN 18040-2 uyarınca engelsiz erişimli girişler



# GEZE ActiveStop yatık durumda yapılandırılmış \*

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 80°-140° serbest ayarlı kapı açılma açısı
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kanat ağırlığı maksimum 45 kg olan kapılarda kontrollü açma ve kapatma
- Kapılarda yumuşak durdurma, sessiz kapatma ve konforlu açık tutma süresi
- Kapı çarpmaları, parmak sıkıştırmaları, duvar ve mobilya hasarları hemen hemen olanak dışı kalmaktadır
- Kapı açık konumda güvenli bir şekilde tutulur ve böylece kapı stopu gerekli değildir.
- Monte edilmiş durumda açma ve kapama freni valf ile ayarlanabilir
- Entegre emniyet valfi aşırı yüklenmeye karşı koruma sunmaktadır

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	GEZE ActiveStop yatık durumda yapılandırılmış *
Derinlik	34 mm
Yükseklik	68 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	45 kg
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Kapı tipi	Kör vuruşlu, Üzerine katlanmış
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Montaj türü	Üstüne yatar biçimde
Ayarlanabilir çekme amortisörü	Evet, valf üzerinden
Kapatma istikametinde çekme amortisörü başlangıcı	25 °
Serbest salınım mesafesi	25 ° - 60 °
Açma istikametinde çekme amortisörü başlangıcı	60 °
Ayarlanabilir kapı açılma açısı	Evet, kademesiz
Açık tutma konumu ayarlanabilir	80 ° - 140 °
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
GEZE ActiveStop yatık durumda yapılandırılmış *	İç mekandaki dairesel kapılar için iki taraflı kapı freni, ahşap veya cam kapılar için yapılandırılmış	184107	RAL'a göre	370 x 68 x 34 mm	Sol / sağ

# GEZE ActiveStop yatık durumda yapılandırılmış \*

## AKSESUARLAR

### ÖZEL CAM SABİTLEME SETİ \*

GEZE ActiveStop'u satine cam üzerine yatık durumda sabitlemek için



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.